

アグリクリナー[®]

村井式イチゴ苗高濃度炭酸ガスハダニ防除システム（追加用）

販売カタログ AA・AB・BB タイプ（処理部2台セット）

システムの外観と能力

システム外観、セット販売例

この商品の販売については、
ガス処理部（水封部）は **2台セット**※
A・Bの組み合わせ販売です。



処理部 Aタイプ

+



処理部 Bタイプ

製品名	AAタイプ	ABタイプ	BBタイプ
処理数（苗）	約8,000 ～16,000	約8,000 ～24,000	約16,000 ～32,000
作付面積（a）	約10～20	約10～30	約20～40

※ ガス処理部2台以上の最大のメリットは一括大量殺虫処理です。（殺虫燻蒸後、定植作業は能力余裕が必要）
また、定刻処理が可能で殺虫日の初日1号機・2日目2号機と交互で定刻処理可能です。（複数台販売可能）

※ 処理部が2台以上の場合、炭酸ガス供給装置はガス注入時間が約1/2短縮可能な
特注の4本立てを推奨いたします。



炭酸ガス供給装置、
特注4本立仕様外観

製品仕様

ご安心ください。初回立ち上げは指導員を派遣いたします。
（簡単な組立・処理作業です）

装置名称	弊社型式	仕様*1	タイプ別 装備数（セット）			備考
			AA	AB	BB	
1 炭酸ガス供給装置	ACI-01	ガスボンベ搭載、標準2本（特注4本）	1	1	1	ガス供給能力、標準100ℓ/min（特注200ℓ/min）
2 炭酸ガス濃度計	ACI-02	測定範囲0～100%vol	1	1	1	CO2濃度管理用
3 ガス混合ユニット	ACI-03	200ℓ/min最大	2	2	2	特殊ガス混合ユニット（特許登録第6485827）
4 水封枠A	ACI-04-A	ガス封止専用PP枠（16本枠）	2	1	-	新開発、水封枠PP
5 水封枠B	ACI-04-B	ガス封止専用PP枠（20本枠）	-	1	2	新開発、水封枠PP
6 袋シートA	ACI-05-A	2,800×2,800×2,000mm	2	1	-	*2 ガスバリア蒸着フィルム
7 袋シートB	ACI-05-B	2,800×5,300×2,000mm	-	1	2	*2 ガスバリア蒸着フィルム
8 ベースシートA	ACI-06-A	4,200×4,200mm	2	1	-	*2 ガスバリア蒸着フィルム
9 ベースシートB	ACI-06-B	4,200×6,800mm	-	1	2	*2 ガスバリア蒸着フィルム
10 プロアー	ACI-07	AC100V 390W 2.3m ³ /min	1	1	1	
11 ガス攪拌ファン	ACI-08	AC100V 15W 2.7m ³ /min	4	5	6	（加温攪拌ファン含む）
12 加温ヒーター	ACI-09	AC100V1,300W（13A）	2	2	2	温度制御付オイルヒーター
13 温度計（記録機能付）	ACI-10-1	測定範囲-60～+15.5℃	2	2	2	Bluetooth付スマホ対応・センサー延長3m標準
14 温度計（測定専用）	ACI-10-2	測定範囲-40～+70℃	2	2	2	温度測定専用・センサー長3m標準
15 ユニクロム鎖A	ACI-11-A	約2Kg/本×8本セット	2	1	-	
16 ユニクロム鎖B	ACI-11-B	約2Kg/本×10本セット	-	1	2	
17 安全作業マニュアル	ACI-12	安全・組立マニュアル	1	1	1	

※1（ご注意！）製品の仕様は予め予告なく変更する場合がございます。

※2（ご注意！）アルミ蒸着シート類は経年劣化・外部ストレスによりガス漏れ事故のリスクが高くなります。
毎年、新品のものをお使いください。←（お手配方法は、代理店または当社へご相談ください。）

（ご注意！）炭酸ガスボンベは別途お客様が手配となります。イチゴ用農薬登録済炭酸ガス[®]が必要です。

農薬登録以外のガスの使用は農薬取締法違反となります。当社は農薬登録済「昭和電工ガスプロダクツ社」製の炭酸ガスボンベを代理店販売しております。是非、当社の商品とセットでご用命ください。

QR、動画公開中



ACI

株式会社アグリクリニック研究所